

**Hőlégfúvó pisztoly, Típus: 008338****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078321 008338
GTIN	4007841008338
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Elektronikus szabályozású hőlégfúvó pisztoly fokozatmentes légmennyiség szabályozással. **Kiváló minőségű HG 2620 E egyenes hőlégfúvó professzionális felhasználáshoz.**

- **Egyszerűen cserélhető csatlakozó kábel.**
- **Cserélhető kerámia-fűtőelem kb. 800 órás élettartammal.**
- **Max. légnyomás 4000 Pa.**
- **50 – 700 °C közötti hőmérséklet beállítás Joystick-kal.**
- **150 – 500 l/perc közötti légmennyiség szabályozás.**
- **Ismételt bekapcsolás elleni védelem.**
- **Hűtő fokozat.**
- **LCD kijelző és maradványhő visszajelzés.**

Felhasználás:

Műanyagok hegesztéséhez és újraformálásához, zsugorításhoz, festék eltávolításához, forrasztáshoz, szárításhoz, felolvasztáshoz.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	2300 W
Levegő hőmérséklet	50 - 700 °C
Súly	840 g
Gyártó jelölése	HG 2620E
Levegő térfogatáram	150 - 500 l/min
Energiaellátás	Vezetékes

Termék fajtája

Heissluftbläser

Tartozék

Hőmérséklet szkener HL Scan Típus 014919

078326 014919

Hőmérséklet szkener HG Scan PRO Típus 007553

078325 007553

Hőmérséklet szkener HG Scan PRO Típus 007690

078325 007690

Hőlégfúvó tartozék készlet 12 darabos Típus 075569

078329 075569