



Tépőzárás csiszolótárcsa (CER) Hookit 775L Perforálás, Ø 150 mm, Szemcsézet: 120



Rendelési adatok

Rendelés száma	567792 120
GTIN	30051125868250
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Stabil hordozó réteggel. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést.

Előny:

- **Egyenletes csiszolási kép a szemcse kitűnő megtámasztásával.**
- **Továbbfejlesztett szakadásállóság életterhelés esetén.**

Felhasználás:

Szárazon és nedvesen használható fa-, lakk-, fém- és műanyag felületeken.

A precíziós **Cubitron™ II** csiszolószemcse előnyös nagy felületen (lemezmegmunkálás) a **gyorsabb leválasztás** és **egyenletesebb felületi finis** következtében.

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Tárcsa Ø	150 mm
Gyártó jelölése	Hookit 775L
Sorozat	775L

Csiszolóanyag	Cubitron™ II
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Meghajtó gép	Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		