

3M Scotch-Brite™

Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa GB-DH, Ø 125 mm, Szemcseméret: 50**Rendelési adatok**

Rendelés száma	566903 50
GTIN	50048011603419
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Tépőzáras vlies csiszolótárcsák áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozicionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron **(az 566965 sz. tépőzáras csiszolótányérral kb. 50%-kal alacsonyabb a vibrációs szint.)** Nagyon **agresszív vlies tárcsa** nagy élstabilitással. A beültetett **kerámia szemcse (CER)** nagyobb leválasztást tesz lehetővé.

Felhasználás:

Ideális **kis hegesztési varratok és hegesztési pontok** leválasztáshoz, valamint **durvább tisztítási és sorjázási munkákhoz**. Elkerülhető a felület túlcsiszolása. Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a **567705** sz.-től.

Műszaki leírás

Finomsági fok	extra durva
Kivitel	A coarse super duty
Festék	kék

Szemcseméret	50
Tárcsa Ø	125 mm
Sorozat	GB-DH
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Gyártó jelölése	GB-DH
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Csiszoló vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Tépőzáras csiszolótárcsaMenet M 14 Külső Ø 125 mm	566960 125
---	------------

Tépőzáras csiszolótárcsaKözpontosítással és M 14 menettel Külső Ø 125 mm	566965 125
---	------------
