



Pneumatikus-hidraulikus anyaszegecs húzó készülék FireFox®, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	770515 1
GTIN	4007081920841
Árucikk kategória	74A

Leírás

Kivitel:

Üzemi nyomás 5 – 7 bar. A felcsavarási folyamat automatikusan megkezdődik, amint az anyaszegecset enyhe nyomással a menetes tuskére helyezi. Rendkívül gazdaságos munkavégzés a gyors felcsavarás és a villámgyors szegecselési folyamatnak köszönhetően.

Tartalom:

Két 24 / 27-es szerelőkulcs, 1 db 4-es hatszögműkulcs, 1 palack hidraulikaolaj, 100 ml, 1 olaj utántöltő edény. Szájnyílás és menetes tuské M3, M4, M5, M6.

Figyelem:

Tartalék szájnyílások a 770516 sz. alatt találhatóak. Minden anyagból készült M3 – M6 anyaszegecsekhez az M6 nemesacél kivételével.

Műszaki leírás

Löket	7,5 mm
Súly	1,96 kg
Szegecsenkénti levegő-felhasználás (függ a menettől)	max. 2 l
Tömlőcsatlakozás	6 mm

Acél / alu anyaszegecslése	M3 – M6
Beütési erő beállítható, 5 bar-nál a maximum	12000 N
Minden anyag anyaszegecslése	M3 – M6
tömlőcsatlakozó	1/4 coll
Termék fajtája	Popszegecslő készülék

Tartozék

Tartalék szájnnyílás menetes tüskével Típus M3	770516 M3
Tartalék szájnnyílás menetes tüskével Típus M5	770516 M5
Tartalék szájnnyílás menetes tüskével Típus M4	770516 M4
Tartalék szájnnyílás menetes tüskével Típus M6	770516 M6