



Kombinált állítású négyfokás esztergatokmány hengeres befogó, DIN 702-4, Külső Ø A / kúp: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	315635 125
GTIN	5907412202808
Árucikk kategória	36B

Leírás

Párbeszédablak szöveg:

A kombinált pofák **egyedi állítása**.

A pofák **központos** állítása.

Felhasználás:

Kombinált befogási lehetőség a két különböző pofaállítás segítségével: **a) Alappofák központos állítása (hajtás a testben); b) Rátétpofák egyedi állítása**. Így szabálytalan alakú munkadarabok úgy foghatók be, mint egy síktárcsán. A pofaállító spirálgyűrű **edzett**, a spirál oldalai és az alappofák menetoldalai **mindkét oldalon köszörültek**.

Hengeres DIN 702-4 központosító befogóval. A tokmány hátulról csavarokkal van rögzítve egy karimára és a karima az orsóra.

Szabvány:

DIN 702-4.

Alapanyag:

Öntvény

Tartalom:

1 készlet = 4 db edzett alappofa.

1 készlet = 4 db edzett átfordítható pofa (fúró- és esztergapofaként használható).

1 szorítókulcs.

Műszaki leírás

Külső Ø A	125 mm
Áteresztés E	38 mm
Szorítókulcs négyszög K	9 mm
Osztókör F	108 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	75 mm
Magasság pofákkal H ₂	95 mm
Súly	6 kg
Központosító Ø B	95 mm
Központosító mélység C	4 mm
Szabvány	DIN 702-4
Termék fajtája	Kombinált négypofás tokmány