



Pneumatikus-hidraulikus anyaszegecs húzó készülék FireFox®, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	770515 2
GTIN	4007081056373
Árucikk kategória	74A

Leírás

Kivitel:

Üzemi nyomás 5 – 7 bar. A felcsavarási folyamat automatikusan megkezdődik, amint az anyaszegecset enyhe nyomással a menetes tuskére helyezi. Rendkívül gazdaságos munkavégzés a gyors felcsavarás és a villámgyors szegecselési folyamatnak köszönhetően. **Egy** készülékben kombinálja annak lehetőségét, hogy a popszegecseket beütőerő vezérléssel, vagy a löket beállításával alkalmazza.

Tartalom:

Két 24 / 27-es szerelőkulcs, 1 db 4-es hatszögműkulcs, 1 palack hidraulikaolaj, 100 ml, 1 olaj utántöltő edény. Szájnyílás és menetes túske M4, M5, M6, M8.

Figyelem:

Tartalék szájnyílások a 770516 sz. alatt találhatóak.

Műszaki leírás

Tömlőcsatlakozás	6 mm
Beütési erő beállítható, 5 bar-nál a maximum	22000 N
Acél / alu anyaszegecselése	M3 – M12

Szegecslési löket beállítható, max.	10 mm
Szegecsenkénti levegő-felhasználás (függ a menettől)	2 – 4 l
Minden anyag anyaszegecslése	M3 – M10
Súly	2,4 kg
tömlőcsatlakozó	1/4 coll
Termék fajtája	Popszegecslő készülék

Tartozék

Tartalék szájnnyílás menetes tüskével Típus M8	770516 M8
Tartalék szájnnyílás menetes tüskével Típus M12	770516 M12
Tartalék szájnnyílás menetes tüskével Típus M10	770516 M10
Tartalék szájnnyílás menetes tüskével Típus M6	770516 M6
Tartalék szájnnyílás menetes tüskével Típus M4	770516 M4
Tartalék szájnnyílás menetes tüskével Típus M5	770516 M5
Tartalék szájnnyílás menetes tüskével Típus M3	770516 M3