



## Kombinált állítású négyfokás esztergatokmány hengeres befogó, DIN 702-4, Külső Ø A / kúp: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	315635 250
GTIN	5907412202839
Árucikk kategória	36B

### Leírás

#### Párbeszédablak szöveg:

A kombinált pofák **egyedi állítása**.

A pofák **központos** állítása.

#### Felhasználás:

Kombinált befogási lehetőség a két különböző pofaállítás segítségével: **a) Alappofák központos állítása (hajtás a testben); b) Rátétpofák egyedi állítása**. Így szabálytalan alakú munkadarabok úgy foghatók be, mint egy síktárcsán. A pofaállító spirálgyűrű **edzett**, a spirál oldalai és az alappofák menetoldalai **mindkét oldalon köszörültek**.

**Hengeres DIN 702-4 központosító befogóval**. A tokmány hátulról csavarokkal van rögzítve egy karimára és a karima az orsóra.

#### Szabvány:

**DIN 702-4.**

#### Alapanyag:

Öntvény

#### Tartalom:

1 készlet = 4 db edzett alappofa.

1 készlet = 4 db edzett átfordítható pofa (fúró- és esztergapofaként használható).

1 szorítókulcs.

## Műszaki leírás

Áteresztés E	76 mm
Osztókör F	224 mm
Szorítókulcs négyszög K	14 mm
Központosító mélység C	6 mm
Külső Ø A	250 mm
Súly	31 kg
Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	135 mm
Központosító Ø B	200 mm
Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	102 mm
Szabvány	DIN 702-4
Termék fajtája	Kombinált négypofás tokmány