



## Kombinált állítású négyfokás esztergatókmány rövidkúpos felfogás, DIN 702-3, Külső Ø A / kúp: 200/6mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	315645 200/6
GTIN	5907412202860
Árucikk kategória	36B

### Leírás

#### Párbeszédablak szöveg:

A kombinált pofák **egyedi állítása**.

A pofák **központos** állítása.

#### Felhasználás:

Kombinált befogási lehetőség a két különböző pofaállítás segítségével: **a) Alappofák központos állítása (hajtás a testben); b) Rátétpofák egyedi állítása**. Így szabálytalan alakú munkadarabok úgy foghatók be, mint egy síktárcsán. A pofaállító spirálgyűrű **edzett**, a spirál oldalai és az alappofák menetoldalai **mindkét oldalon köszörültek**.

**DIN 702-3 rövidkúpos felfogással**. Tőcsavarral és peremes anyával DIN 55027 kiesztergáló fejekhez. (A DIN 55027, valamint az ISO702/III nemzetközi szabvány azonos a DIN 55022-vel (régi szabvány)). Az esztergatókmányt köztes karima nélkül, közvetlenül kell a kiesztergáló fejre felfogatni.

#### Szabvány:

**DIN 702-3.**

#### Alapanyag:

Öntvény

#### Tartalom:

1 készlet = 4 db edzett alappofa.

1 készlet = 4 db edzett átfordítható pofa (fúró- és esztergafaként használható).

1 szorítókulcs.

## Műszaki leírás

Áteresztés E	55 mm
Szorítókulcs négyszög K	11 mm
Súly	19 kg
Tőcsavarok mérete	M10
Külső Ø A	200 mm
Osztókör F	133,4 mm
Központosító kúp B	106,39 mm
Magasság pofák nélkül H <sub>1</sub>	112 mm
Kúpméret	6
Tőcsavarok száma	4
Magasság pofákkal H <sub>2</sub>	143 mm
Szabvány	DIN 702-3
Termék fajtája	Kombinált négypofás tokmány