



Karmos pofa készlet, 3 darabos, tokmányhoz, Ø 400 mm, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	313234 1
GTIN	2050001929358
Árucikk kategória	33T

Leírás

Felhasználás:

Mivel a pofák **néhány másodpercen belül** cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. **Így** az átállási idő minimálisra csökkenthető. A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.

Külső befogáshoz, kiválóan alkalmas nyers darab befogásához.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból, edzett.

Alkalmazható :

A 313115; 313117; 313135; 313137 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313130; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

Figyelem:

Befogási tartomány példa a 313115 – 313137 sz. tokmányhoz.

Hozzávaló színekód: Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák

Befogási tartomány: 49 - 168 mm

Műszaki leírás

Befogási tartomány	49 - 168 mm
Tokmány típus Ø	400 mm
Terméknév attribútum	Ø 400 mm
Horonyszélesség D	18 mm

Furattávolság b	60 mm
Bordahossz A	30 mm
Hozzávaló színekód	Schunk ékrudas esztergatókmányok és pofák
Hozzávaló színekód	Röhm ékrudas esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány pofák