

Garant**Alapzat, Lapméret hossz×szélesség: 1000X630mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	431000 1000X630
GTIN	
Árucikk kategória	41C

Leírás**Kivitel:**

Stabil hegesztett szerkezet inkluzív támasztékkészlet. A padló egyenetlenségei a magasságállító csavarokkal egyenlíthetőek ki.

Alapzat, profilacél, RAL 9006 alumínium fehér festés. Bükk Multiplex rakodópolc.

Felhasználás:

A természetes gránitlapok (430190 – 430500 sz.) alátámasztása előre meghatározott pontokon történik (acélgolyó betétek).

- **Maximum 630×630 mm-es lapokhoz. Munkapadokon és hasonlókon való felállításhoz legjobban a beállítható 373500 3500 sz. csavarbakok felelnek meg.**
- **Az állítható magasságú támaszgarnitúra a lapok vízszintbe állítására szolgál (3 pontos felfekvés és 2 mellékcsavar billenésbiztosításként).**

Figyelem:

Rezgéscsillapító felállító elemekhez rendelje meg a 4× 086002 sz. 850 méretű alátétet.

Műszaki leírás

Alapszekrény szélessége	750 mm
Alkalmos lapmérethez, hossz×szélesség	1000×630 mm
Alapszekrény mélysége	560 mm

Súly	31 kg
Alapszekrény magassága	720 mm
Teherbírás a felületen elosztva	1000 kg
Rakodópólcs anyaga	Bükk-multiplex
Maximális munkavégzési magasság (a gránitlap felső széle)	900 mm
Váz magassága támasztékkészletekkel	780 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Termék fajtája	Alapszekrény