

**Weldon befogó becsavarozható maróhoz belső hűtéssel, Ø d = 20 mm, Menet M × hossz L1: M10X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301347 M10X25
GTIN	4062406107345
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:****Szártúrés h6.****Felhasználás:**

Weldon befogóba történő befogáshoz.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	20,2 mm
Furat Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Teljes hossz L	80 mm
Befogó	Ø d = 20 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó