

HOLEX**Weldon befogó becsavarozható maróhoz belső hűtéssel, Ø d = 20 mm, Menet M × hossz L1: M6X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301347 M6X25
GTIN	4062406107338
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:****Szártűrés h6.****Felhasználás:**

Weldon befogóba történő befogáshoz.

Műszaki leírás

Furat Ø D ₁	6,5 mm
Ø D ₂	10 mm
Hasznos hossz L ₁	25 mm
L ₂	5 mm
Teljes hossz L	75 mm
Befogó	Ø d = 20 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó