

HOLEX**Weldon befogó becsavarozható maróhoz belső hűtéssel, Ø d = 16 mm, Menet M × hossz L1: M8X40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301346 M8X40
GTIN	4062406107321
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:****Szártűrés h6.****Felhasználás:**

Weldon befogóba történő befogáshoz.

Műszaki leírás

L ₂	6 mm
Hasznos hossz L ₁	40 mm
Ø D ₂	13 mm
Furat Ø D ₁	8,5 mm
Teljes hossz L	88 mm
Befogó	Ø d = 16 mm
Szár Ø d	16 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó