


**Karmos pofa készlet, 3 darabos, tokmányhoz, Ø 160 mm, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313230 2
GTIN	
Árucikk kategória	33T

**Leírás****Felhasználás:**

Mivel a pofák **néhány másodpercen belül** cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. **Így az átállási idő minimálisra csökkenthető.** A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos. Külső befogáshoz, kiválóan alkalmas nyers darab befogásához.

**Alapanyag:**

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból, edzett.

**Alkalmazható :**

A 313115; 313117; 313135; 313137 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313130; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

**Figyelem:**

Befogási tartomány példa a 313115 – 313137 sz. tokmányhoz.  
Hozzávaló színekód: Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák  
Befogási tartomány: 63 - 134 mm

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	63 - 134 mm
Tokmány típus Ø	160 mm
Terméknév attribútum	Ø 160 mm
Horonyszélesség D	8 mm

Furattávolság b	32 mm
Bordahossz A	18 mm
Hozzávaló színekód	Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Hozzávaló színekód	Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány pofák