

**Garant****Sarok munkalap Eterlux bevonattal, Kapcsolódó munkalap mélység: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	926342 800
GTIN	4062406107253
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

1000×1000×50 mm méretű, 45°-os letöréssel a **800 mm mélységű munkalap** végén.

**Alkalmazható:**

927000 – 927042 sz., 927062 – 927068 sz. lábrész.

**Műszaki leírás**

ABS élfólia	3 mm
Műanyag bevonat színe	Világosszürke
Munkalap anyaga	ST fa mag Eterlux bevonattal
Munkalap burkolat	Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Burkolat vastagsága	2 mm
Kapcsolódó munkalap mélység	800 mm
Élfólia kivitele	4 oldalas
Munkalap felülete	A bevonat nagyon karc- és hőálló
Ferde sarokrész	45°
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkapad munkalap

## Tartozék

Sarok energiaellátó sínönállóan felszerelhető Típushoz 1000	928421 1000
Lábrész Magasság 650 mm	927000 650
Lábrész Magasság 750 mm	927000 750
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Szűkebb távolságú lábrész Lábrész magassága 900 mm	927040 900
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Szűkebb távolságú lábrész Lábrész magassága 800 mm	927040 800