


**Karmos pofa készlet, 3 darabos, tokmányhoz, Ø 160 mm, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313230 4
GTIN	2050001929266
Árucikk kategória	33T

Leírás**Felhasználás:**

Mivel a pofák **néhány másodpercen belül** cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. **Így az átállási idő minimálisra csökkenthető.** A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos. Külső befogáshoz, kiválóan alkalmas nyers darab befogásához.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból, edzett.

Alkalmazható :

A 313115; 313117; 313135; 313137 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313130; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

Figyelem:

Befogási tartomány példa a 313115 – 313137 sz. tokmányhoz.
Hozzávaló színekód: Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
Befogási tartomány: 114 - 150 mm

Műszaki leírás

Befogási tartomány	114 - 150 mm
Tokmány típus Ø	160 mm
Terméknév attribútum	Ø 160 mm
Horonyszélesség D	8 mm

Furattávolság b	32 mm
Bordahossz A	18 mm
Hozzávaló színekód	Schunk ékrudas esztergatókmányok és pofák
Hozzávaló színekód	Röhm ékrudas esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány pofák