

HOLEX**Univerzális rögzítő fogó, ovális pofaalak, Teljes hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	708005 300
GTIN	4045197719782
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák és erős rugóacél fogótest. A befogható tartomány és a szorító nyomás a bordázott csavarral állítható be. Teljesen nikkelezett fogó.

Ovális pofaalak.

Felhasználás:

Profil- és lapos anyagok megfogásához. Szorítóerő max. 10.000 N.

Alapanyag:

Szorítópofák króm-vanádium acélból, süllyesztékben kovácsolt.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 12 méret.

Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Befogási tartomány	60 mm
Pofahossz	47 mm
Termék fajtája	Rögzítőfogó

Tartozék

Rugó Típus 12	708301 12
---------------	-----------

