

PLANOLITH**Gránitlap Pontosság 1, Hossz×szélesség: 1200X800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	430200 1200X800
GTIN	2050001949738
Árucikk kategória	46H

Leírás**Kivitel:**

Gondosan válogatott természetes gránit.

- **Hibamentes, homogén szerkezet.**
- **Behajlás- és csavarodásmentes.**
- **Abszolút rozsdá- és saválló, csekély hővezető-képességű.**
- **Mikrofinom felületi megmunkálás (leppelt). A megengedett tűréseken belül marad.**
- **Külső élek esztétikusan tisztára köszörültek.**
- **A statikailag meghatározott alátámasztás érdekében az alsó oldalon felfekvési pontok (acélgolyó betétek) találhatóak.**
- **Keményebb az edzett acélnál (a Mohs skála szerint 6 – 7), nem mágneses és elektromosan nem vezető.**

Pontosság:

A készre gyártás és ellenőrzés számítógép-vezérelt klímahelyiségekben történik. A felhasznált mérőeszközök garantálják a pontos kapcsolódást a nemzeti és nemzetközi kalibráló laboratóriumokhoz.

DIN 876/1 – leppelt műhelybe és gyártáshoz.

Tartalom:

Vizsgálati jegyzőkönyv, szállítási csomagolás. Inkluzív acélgolyó betétek.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre: Rozsdamentes acélmenetes betétek, acél T-horony sínek (a 430190 számhoz acél T-horony sínek nem lehetségesek), pontosság 000, más méretek, köztes méretek. Szállítási díjat felszámítunk.

Műszaki leírás

Vastagság	160 mm
-----------	--------

Súly	460 kg
Síklapúság	0,022 mm
Acélgolyó betétek száma	5
Szabvány	DIN 876
Pontosság	1 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mérőlemez

Tartozék

Szegnyereg-pár, első osztályú minőség, erős kivitel Csúcsmagasság 200 mm	431710 200
Vezető és befogó T-horony sín beépítéssel Laphosszhoz 1200 mm	431700 1200
Szekrényalapzat Lapméret hossz×szélesség 1200X800 mm	431050 1200X800
Görgető bak pár	431705
Szegnyereg-pár, első osztályú minőség, erős kivitel Csúcsmagasság 150 mm	431710 150
Alapzat Lapméret hossz×szélesség 1200X800 mm	431000 1200X800