

PLANOLITH**Gránitlap Pontosság 00, Hossz×szélesség: 2000X1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	430400 2000X1000
GTIN	2050001949837
Árucikk kategória	46H

Leírás**Kivitel:**

Gondosan válogatott természetes gránit.

- **Hibamentes, homogén szerkezet.**
- **Behajlás- és csavarodásmentes.**
- **Abszolút rozsdá- és saválló, csekély hővezető-képességű.**
- **Mikrofinom felületi megmunkálás (leppelt). A megengedett tűréseken belül marad.**
- **Külső élek esztétikusan tisztára köszörültek.**
- **A statikailag meghatározott alátámasztás érdekében az alsó oldalon felfekvési pontok (acélgolyó betétek) találhatóak.**
- **Keményebb az edzett acélnál (a Mohs skála szerint 6 – 7), nem mágneses és elektromosan nem vezető.**

Pontosság:

A készre gyártás és ellenőrzés számítógép-vezérelt klímahelyiségekben történik. A felhasznált mérőeszközök garantálják a pontos kapcsolódást a nemzeti és nemzetközi kalibráló laboratóriumokhoz.

DIN 876/00 – különösen finomra leppelt, mérőhelyiségekbe.

Tartalom:

Vizsgálati jegyzőkönyv, szállítási csomagolás. Inkluzív acélgolyó betétek.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre: Rozsdamentes acélmenetes betétek, acél T-horongsínek (a 430190 számhoz acél T-horongsínek nem lehetségesek), pontosság 000, más méretek, köztes méretek. Szállítási díjat felszámítunk.

Műszaki leírás

Síklapúság	0,006 mm
------------	----------

Súly	1320 kg
Vastagság	220 mm
Acélgolyó betétek száma	5
Szabvány	DIN 876
Pontosság	00 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mérőlemez

Tartozék

Szegnyereg-pár, első osztályú minőség, erős kivitel Csúcsmagasság 200 mm	431710 200
Alapzat Lapméret hossz×szélesség 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Szegnyereg-pár, első osztályú minőség, erős kivitel Csúcsmagasság 150 mm	431710 150
Vezető és befogó T-horonysín beépítéssel Laphosszhoz 2000 mm	431700 2000
Görgető bak pár	431705