

Garant GRIDLINE

**Lábrész, Magasság: 650mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927000 650
GTIN	4062406107284
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmervítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmervítők szükségesek a mervítéshez.

A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.

A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Magasság	650 mm
Mélység	700 mm
Súly	5,7 kg
Szélesség	50 mm

Hozzávaló munkalap mélység	750 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Lábrész

## Tartozék

Magasságkiegyenlítő GridLine munkapadokhoz Típus M12	927090 M12
Talp, 2 darabos készlet Típus 2	927092 2