

HOLEX**Hengeres befogó becsavarozható maróhoz, Ø d = 20 mm, Menet M × hossz
L2: M10X67****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 301353 M10X67 |
| GTIN | 4062406107420 |
| Árucikk kategória | 32A |

Leírás**Kivitel:****Szártűrés h6.****Felhasználás:**

Zsugorbefogóba való befogáshoz.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Hasznos hossz L ₁ | 68,7 mm |
| Furat Ø D ₁ | 10,5 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| L ₂ | 67 mm |
| Teljes hossz L | 160 mm |
| Befogó | Ø d = 20 mm |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |