

HOLEX**Hengeres befogó becsavarozható maróhoz, Ø d = 32 mm, Menet M × hossz
L2: M16X146****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301357 M16X146
GTIN	4062406107512
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:****Szártűrés h6.****Felhasználás:**

Zsugorbefogóba való befogáshoz.

Műszaki leírás

Ø D ₂	29 mm
Furat Ø D ₁	17 mm
L ₂	146 mm
Hasznos hossz L ₁	148,7 mm
Teljes hossz L	300 mm
Befogó	Ø d = 32 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó