

Garant GRIDLINE

Lábrész, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927000 800
GTIN	4062406107291
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmervítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmervítők szükségesek a mervítéshez.

A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.

A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
Magasság	800 mm
Hozzávaló munkalap mélység	750 mm
Szélesség	50 mm

Súly	6,9 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Lábrész

Tartozék

Talp, 2 darabos készlet Típus 2	927092 2
Magasságkiegyenlítő GridLine munkapadokhoz Típus M12	927090 M12