

HOLEX**Hengeres befogó becsavarozható maróhoz, Ø d = 25 mm, Menet M × hossz
L2: M12X77****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301354 M12X77
GTIN	4062406107475
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:****Szártűrés h6.****Felhasználás:**

Zsugorbefogóba való befogáshoz.

Műszaki leírás

L ₂	77 mm
Furat Ø D ₁	12,5 mm
Hasznos hossz L ₁	87,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Teljes hossz L	240 mm
Befogó	Ø d = 25 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó