

**HOLEX****Hengeres befogó becsavarozható maróhoz, Ø d = 32 mm, Menet M × hossz  
L2: M12X134****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301357 M12X134
GTIN	4062406107499
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:****Szártűrés h6.****Felhasználás:**

Zsugorbefogóba való befogáshoz.

**Műszaki leírás**

L <sub>2</sub>	59,5 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	134 mm
Furat Ø D <sub>1</sub>	12,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Teljes hossz L	300 mm
Befogó	Ø d = 32 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó