

Garant
Leszűrő penge, semleges, Pengemagasság h₅ / beszűrési szélesség w: 19/3 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	273780 19/3
GTIN	4045197720931
Árucikk kategória	21W

Leírás
Felhasználás:

A 273656 – 273670 sz. leszűrő lapkákkal.

Alkalmazható :

273984 – 273994 tartókhhoz vagy 319132 – 319133 tartókhhoz (VDI-tartó).

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszűrés mélységtől (3 mm beszűrési szélességig), ill. 24,5 mm beszűrési mélységtől (4 mm beszűrési szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszűrő esztergalapokat. A készlet tartalma 2 penge, egy-egy lapkafészekkel.

Axiális beszűrés lehetséges: nem

Maximális munkadarab Ø-höz: 40 mm

Magasság h₁: 15,7 mm

Teljes hossz L_{ges}: 96 mm

Műszaki leírás

Maximális munkadarab Ø-höz	40 mm
Pengemagasság h ₅	19 mm
Beszűrési szélesség w	3 mm
Magasság h ₁	15,7 mm
Teljes hossz L _{ges}	96 mm

Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge