



Nyomaték-csavarhúzó TorqueVario®, Maximális nyomaték: 1400cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659930 1400
GTIN	4010995396909
Árucikk kategória	63K

Leírás

Kivitel:

A nyomatékérték numerikus megjelenítése az ablakskálán (40 – 50 egyedi érték, a nyomaték-tartománytól függően). Fokozatmentesen beállítható nyomaték Torque-Setter beállító szerszámmal (tartozék). A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. Pontosság $\pm 6\%$.

Felhasználás:

Keresztmarkolattal és bittartóval 1/4 col bitekhez.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Beállító szerszám a 60-700 mérethez: 659931 sz. 1 méret és 1400 mérethez: 659931 sz. 2 méret

Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	1400 cNm
Nyomaték mérési pontossága	$\pm 6\%$
Bit befogó	F 6,3

Bit befogó	D 6,3
Nyomatéktartomány	500 - 1400 cNm
Nyomatéktartomány	5 - 14 Nm
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Súly	560 g
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Teljes hossz L	120 mm
Sorozat	TorqueVario®
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Gyártó jelölése	TorqueVario®-S T
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tartozék

Beállító szerszám Torque Setter Típus 2

659931 2