


## Garant

### Leszűrő penge, semleges, Pengemagasság h<sub>5</sub> / beszűrési szélesség w: 19/1,5 mm



## Rendelési adatok

Rendelés száma	273780 19/1,5
GTIN	4045197720917
Árucikk kategória	21W

## Leírás

### Felhasználás:

A 273656 – 273670 sz. leszűrő lapkákkal.

### Alkalmazható :

273984 – 273994 tartókhhoz vagy 319132 – 319133 tartókhhoz (VDI-tartó).

### Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

### Figyelem:

19,5 mm beszűrés mélységtől (3 mm beszűrési szélesséig), ill. 24,5 mm beszűrési mélységtől (4 mm beszűrési szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszűrő esztergalapokat. A készlet tartalma 2 penge, egy-egy lapkafészekkel.

Axiális beszűrés lehetséges: nem

Maximális munkadarab Ø-höz: 40 mm

Magasság h<sub>1</sub>: 15,7 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 96 mm

## Műszaki leírás

Pengemagasság h <sub>5</sub>	19 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	40 mm
Beszűrési szélesség w	1,5 mm
Magasság h <sub>1</sub>	15,7 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	96 mm

Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge