

**Combidisc® csiszolótárcsa (SiC), Ø 50,8 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 554023 120 |
| GTIN | 4007220778500 |
| Árucikk kategória | 55G |

Leírás**Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Éles szilícium-karbid szemcse (SiC) agresszív csiszoláshoz alacsony nyomás mellett.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Különösen alkalmas titánötvözetek, alumínium, vörösréz és bronz csiszolásához.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Szemcsézet | 120 |
| Tárcsa Ø | 50,8 mm |
| Csiszolóanyag | Szilícium-karbid (SiC) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC |
| Terméknév attribútum | Ø 50,8 mm |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Maximális fordulatszám | 25000 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Keményfém (HM) | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Kőzet | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közép kemény Külső Ø 50 mm | 554093 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 50 mm | 554089 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm lágy Külső Ø 50 mm | 554091 50 |
| Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 50 mm | 554092 50 |
| Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 50 mm | 554090 50 |