

**Garant****Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w:  
16/1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273791 16/1,5
GTIN	4045197721112
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Csavar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Középtolódás $L_3$	7,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{\min}$	16 mm
$t_{\max}$ belső megmunkálás	4,5 mm
Teljes hossz L	180 mm
Hátrahúzott tartó $L_1$ kinyúlási hossza	30 mm
Szár Ø $D_s$	16 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Rögzítőcsavar Típus 12

279815 12

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500