

**Combidisc® csiszolótárcsa (SiC), Ø 76,2 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554024 36
GTIN	4007220778524
Árucikk kategória	55G

**Leírás****Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

**Éles szilícium-karbid szemcse (SiC)** agresszív csiszoláshoz alacsony nyomás mellett.

**Felhasználás:**

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Különösen alkalmas titánötvözetek, alumínium, vörösréz és bronz csiszolásához.

**Figyelem:**

**Roloc™ Bristle-Disc** tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	36
Tárcsa Ø	76,2 mm
Csiszolóanyag	Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm

Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepes Külső Ø 75 mm	554092 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval kemény Külső Ø 75 mm	554094 75
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 75 mm	554090 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm közepkemény Külső Ø 75 mm	554093 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóval kemény Külső Ø 75 mm	554088 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm kemény Külső Ø 75 mm	554089 75

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mm, Külső Ø 75 mm

554091 75