

**Combidisc® csiszolótárcsa (SiC), Ø 76,2 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554024 120
GTIN	4007220778562
Árucikk kategória	55G

Leírás**Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Éles szilícium-karbid szemcse (SiC) agresszív csiszoláshoz alacsony nyomás mellett.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Különösen alkalmas titánötvözetek, alumínium, vörösréz és bronz csiszolásához.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Tárcsa Ø	76,2 mm
Csiszolóanyag	Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm

Maximális fordulatszám	20000 min ⁻¹
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Gumi csiszolótányér M14 befogóval.kemény Külső Ø 75 mm	554088 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmkemény Külső Ø 75 mm	554089 75
Műanyag csiszolótányér, szár Ø 6 mm Külső Ø 75 mm	554090 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepkemény Külső Ø 75 mm	554093 75
Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmlágy Külső Ø 75 mm	554091 75
Gumi csiszolótányér M14 befogóvalkemény Külső Ø 75 mm	554094 75

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmközepes Külső Ø 75 mm

554092 75