

**Combidisc® CONTOUR csiszolótárcsa, Ø 60 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554034 120
GTIN	4007220898864
Árucikk kategória	55G

**Leírás****Kivitel:**

A műanyag menettel rendelkező **gyorscsere rendszer** (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással”.

Túlnyúló tárcsa hullámos széllel **kontúrok és konkáv felületek finomcsiszolásához**.

**Felhasználás:**

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Az 554091 50 sz. puha támasztótányérral használja.

**Figyelem:**

**Roloc™ Bristle-Disc** tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	120
Tárcsa Ø	60 mm
Csiszolóanyag	Alumíniumoxid (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	Ø 60 mm

Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Gumi csiszolótányér, szár Ø 6 mmlágy Külső Ø 50 mm	554091 50
--	-----------