

**Garant****Furatkés beszúró esztergáláshoz, jobbos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w: 20/1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273790 20/1,5
GTIN	4045197720993
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø $D_{\min}$	25 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Középtolódás $L_3$	14,5 mm
Csavar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\max}$ belső megmunkálás	6 mm
Teljes hossz L	180 mm
Hátrahúzott tartó $L_1$ kinyúlási hossza	30 mm
Szár Ø $D_s$	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Rögzítőcsavar Típus 8	279815 8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500