

Garant**Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w:
20/1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273791 20/1,5
GTIN	4045197721129
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Csavar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
t _{max} belső megmunkálás	6 mm
Középtolódás L ₃	14,5 mm
Teljes hossz L	180 mm
Hátrahúzott tartó L ₁ kinyúlási hossza	30 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 8	279815 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500