


**Garant****VARIO-LINE készár, balos, Szármagasság h: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273795 16
GTIN	4045197721310
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Alkalmazható :**

273799 sz. lapkatartó betéthez.

**Tartalom:**

Inkluzív szerelőcsavarok.

**Figyelem:**L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (lapkatartó).Működő szélesség L<sub>4</sub>: 21 mmL<sub>1</sub>: 100 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Műszaki leírás**

L <sub>2</sub>	24,5 mm
Szármagasság h	16 mm
L <sub>1</sub>	100 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Működő szélesség L <sub>4</sub>	21 mm
Felhasználás módja	balos
Termék fajtája	Készár

**Tartozék**

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Rögzítőcsavar	279910
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX10	674248 TX10