

Garant**VARIO-LINE készár, jobbos, Szármagasság h: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273794 20
GTIN	4045197721099
Árucikk kategória	21W

Leírás**Alkalmazható :**

273798 sz. lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Inkluzív szerelőcsavarok.

Figyelem:L = L₁ + L₃ (lapkatartó).Működő szélesség L₄: 25 mmL₁: 125 mmL₂: 24,5 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	25 mm
L ₁	125 mm
Szármagasság h	20 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L ₂	24,5 mm
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Készár

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögzítőcsavar	279910
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX10	674248 TX10