


**Garant****VARIO-LINE készsár, balos, Szármagasság h: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273795 25
GTIN	4045197721334
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Alkalmazható :**

273799 sz. lapkatartó betéthez.

**Tartalom:**

Inkluzív szerelőcsavarok.

**Figyelem:** $L = L_1 + L_3$  (lapkatartó).Működő szélesség  $L_4$ : 30 mm $L_1$ : 150 mm $L_2$ : 24,5 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Műszaki leírás**

Szármagasság h	25 mm
$L_2$	24,5 mm
Működő szélesség $L_4$	30 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_1$	150 mm
Felhasználás módja	balos
Termék fajtája	Készsár

**Tartozék**

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX10	674248 TX10
Rögzítőcsavar	279910
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500