

**Garant****VARIO-LINE készár, jobbos, Szármagasság h: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273794 25
GTIN	4045197721303
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Alkalmazható :**

273798 sz. lapkatartó betéthez.

**Tartalom:**

Inkluzív szerelőcsavarok.

**Figyelem:**L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (lapkatartó).Működő szélesség L<sub>4</sub>: 30 mmL<sub>1</sub>: 150 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Műszaki leírás**

Csavar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L <sub>1</sub>	150 mm
L <sub>2</sub>	24,5 mm
Szármagasság h	25 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	30 mm
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Készár

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Rögzítőcsavar	279910
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX10	674248 TX10
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9