


Garant**VARIO-LINE készár, balos, Szármagasság h: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273795 32
GTIN	4045197721457
Árucikk kategória	21W

Leírás**Alkalmazható :**

273799 sz. lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Inkluzív szerelőcsavarok.

Figyelem:L = L₁ + L₃ (lapkatartó).Működő szélesség L₄: 30 mmL₁: 170 mmL₂: 24,5 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Műszaki leírás

L ₂	24,5 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L ₁	170 mm
Működő szélesség L ₄	30 mm
Szármagasság h	32 mm
Felhasználás módja	balos
Termék fajtája	Készár

Tartozék

Rögzítőcsavar	279910
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX10	674248 TX10