

Garant

Zsugorbefogó, karcsú, hosszú 4°30', hűtőcsatorna furatokkal, HSK-A 63 A = 120, Befogási Ø D1: 12mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	308329 12
GTIN	4045197721181
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Külső kúp 4°30'.**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

- **Különösen nehezen hozzáférhető helyeken.**
- **Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.**

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	18 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	33 mm
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Befogó	HSK-A 63 A = 120

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Alapszekrény	354290
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12