

**Garant****Zsugorbefogó karcsú, hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302326 10
GTIN	4045197721211
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!
- Extra karcsú felépítés (kisebb zavaró kontúr).
- Hűtőcsatorna furatokkal.

**Felhasználás:**

- Megmunkálások a szerszám- és formagyártásban.
- Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	33,9 mm
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Befogó	SK 40 A = 120

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Alap számszámbebefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40

Hűtőegység Típus CU1

354215 CU1