

**HOLEX****Kisméretű csővágó 4 vezetőgörgővel****Rendelési adatok**

Rendelés száma	818305
GTIN	4045197721464
Árucikk kategória	82A

**Leírás****Kivitel:**

Présöntött magnézium alaptest, fedett orsó és precíziós teleszkópos megvezetés. **4 vezetőgörgő** (biztos tartás nagy  $\varnothing$  esetén is). Ergonomikus **markolat tartalék vágókerékkel** (819100 sz.) A testbe **süllyeszthető belső sorjázó**.

**Felhasználás:**

Univerzális, **réz, alumínium** és **vékonyfalú acél / INOX csövek** vágásához.

**Alkatrészek:**

818020 sz. tartalék csapszeg a 819100 sz. tartalék görgőhöz. A kézi sorjázóhoz pengét lásd a 838510 sz. S10 méretnél.

Vágókerék  $\varnothing$ : 20 mm

Vágókerék szélessége: 5 mm

Vágókerék furat: 5 mm

Külső cső  $\varnothing$ -höz: 3 - 35 mm

**Műszaki leírás**

Vágókerék $\varnothing$	20 mm
Vágókerék furat	5 mm
Vágókerék szélessége	5 mm
Külső cső $\varnothing$ -höz	3 - 35 mm
Termék fajtája	Csővágókhoz

---

**Tartozék**

Kerékcapszeg	818020
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35
Tartalék vágókerék	819100