

MIRKA**Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET®, Ø 125 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 567802 120 |
| GTIN | 6416868668025 |
| Árucikk kategória | 56M |

Leírás**Kivitel:**

Tépőzárás csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, **hálószerű szerkezetű** poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

Előny:

- **Pormentes csiszolás: Csekély munkahely- és környezetterhelés.**
- **A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).**
- **Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.**
- **Nagy hatékonyság – a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.**

Felhasználás:

Lakkok, (szálerősítéses) műanyagok, színes- és könnyűfémek és alu ötvözetek, bútorelemek csiszolása.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|----------|
| Szemcsézet | 120 |
| Tárcsa Ø | 125 mm |
| Sorozat | ABRANET® |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 125 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Meghajtó gép | Excenter csiszoló |
| Maximális kerületi sebesség | 40 m/s |
| Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Lakk | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 123 mm | 567990 123 |
|---|------------|