

Garant GRIDLINE

Lábrész manuális magasságállítással, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	927001 800
GTIN	4062406107642
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmervítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

Magasságállítás 150 mm.**Tartalom:**

Lábrész manuális magasságállítással 927080 sz. 150 méret.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmervítők szükségesek a merevítéshez.

A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.

A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasságállítási osztás	25 mm
Szélesség	50 mm

Mélység	700 mm
Hozzávaló munkalap mélység	750 mm
Magasságállítási tartomány	800 - 950 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Lábrész

Tartozék

Magasságkiegyenlítő manuális magasságállítóhoz Típus M10	927091 M10
Manuális magasságállítás Magasságállítás 150 mm	927080 150
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800