

Garant GRIDLINE

**Lábrész manuális magasságállítással, Magasság: 650mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927001 650
GTIN	4062406107628
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmerezítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

**Magasságállítás 150 mm.****Tartalom:**

Lábrész manuális magasságállítással 927080 sz. 150 méret.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmerezítők szükségesek a merevítéshez.

A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.

A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Mélység	700 mm
Szélesség	50 mm

Hozzávaló munkalap mélység	750 mm
Magasságállítási osztás	25 mm
Magasságállítási tartomány	650 - 800 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Lábrész

## Tartozék

Magasságkiegyenlítő manuális magasságállítóhoz Típus M10	927091 M10
Manuális magasságállítás Magasságállítás 150 mm	927080 150
Lábrész Magasság 650 mm	927000 650