



Hajlított hatszögkulcs készlet, gömbvégű fejjel Porszórt bevonattal, Kulcsok száma: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	626066 6
GTIN	7610733261338
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. Gömbvégű fejjel, 30°-ig szögben lehet csavarozni. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett, krómozott és **porszórt** bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

Tartalom:

1-1 db 626064 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	6
Profil	6-szög csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjel Porszórt bevonattal Hatszög 3 mm	626064 3
---	----------

Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 2,5 mm	626064 2,5
Műanyag tok hajlított hatszögkulcsokhoz Típus 8	626250 8
Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 1,5 mm	626064 1,5
Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 5 mm	626064 5
Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 2 mm	626064 2
Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal Hatszög 4 mm	626064 4