



Hajlított hatszögkulcs készlet, gömbvégű fejjel Porszórt bevonattal, Kulcsok száma: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	626066 7
GTIN	7610733261345
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. Gömbvégű fejjel, 30°-ig szögben lehet csavarozni. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett, krómozott és **porszórt** bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.

Tartalom:

1-1 db 626064 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	7
Profil	6-szög csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

626064 1,5

Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 1,5 mm

Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 2 mm

626064 2

Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 6 mm

626064 6

Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 3 mm

626064 3

Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 2,5 mm

626064 2,5

Műanyag tok hajlított hatszögműkhöz Típus 8

626250 8

Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 5 mm

626064 5

Hajlított hatszögmű, gömbvégű fejjelPorszórt bevonattal
Hatszög 4 mm

626064 4