



Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú Porszórt bevonattal, Kulcsok száma: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	627141 6
GTIN	7610733261352
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.

Nikkelezett, krómozott és **porszórt** felület. Enyhén letört élek.

PB Swiss Tools speciális ötvözet, maximális keménység különleges szívósság mellett.

Előny:

A megfelelő szerszám gyorsan megtalálható a feltűnő színeknek köszönhetően.

Tartalma:

1-1 db 627140 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	6
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Profil	6-szög csavarhúzó
Felület	nikkelezett, porszórt
Színjelölés	igen
Gömbvégű fej a hosszú száron	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 2 mm	627140 2
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 5 mm	627140 5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 2,5 mm	627140 2,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 3 mm	627140 3
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 4 mm	627140 4
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 1,5 mm	627140 1,5