

**Garant****Polírozó legyezős tárcsák (filc), lágy, Tárcsa Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566976 115
GTIN	4045197721280
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

A fiberüveg tányéron függőlegesen felállított (20 mm magas) **filclamellák** a polírozási folyamat során maximális rugalmasságot és hűtést biztosítanak.

**Felhasználás:**

**Nemesacél ill. színes- és könnyűfémek felpolírozásához** az 555740 sz. polírpaszta felhasználásával.

Csökkentett munkavégzési sebességgel használja (kb. 1500 min<sup>-1</sup>).

**Műszaki leírás**

Lamella magassága	20 mm
Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	lapos
Tárcsa Ø	115 mm
Keményégi fok	lágy
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Anyaghoz optimalizálva	Nemvas- és színesfémek

Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Lamellás polírozó korong

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Tartozék

Polírozó paszta rúdUnipol® Szín BLUE	555740 BLUE
Polírozó paszta rúdUnipol® Szín WHITE	555740 WHITE